


# Paralel kit EAMM-U-110-S62-100A-207

Ürün numarası: 1217381

★ Temel ürün gamı

Elektrikli sürücüler için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	110
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,3 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	25 Nm
Ürün ağırlığı	6.900 g
Arayüz kodu, aktüatör	S62
Arayüz kodu, motor giriş	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun