

# Paralel kit EAMM-U-145-S95-140A-288

Ürün numarası: 1220582

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	145
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	4.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	2 Nm
Aktarılablinir dönüş momenti	50 Nm
Ürün ağırlığı	14.850 g
Arayüz kodu, aktüatör	S95
Arayüz kodu, motor giriş	140A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun