


T tipi engelli rakor TCN-M5-PK-3

rn numarası: 12259

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR tipi plastik hortumlar iin, sızdırmazlık halkalı, dnebilir.



Bilgi sayfası

zellik	Deęer
Nominal geniřlik	2 mm
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
alıřma basıncı tm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında aıklama	Yaęlamalı operasyon mmkn (dięer iřlemler iin gerekli)
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Pnmatik baęlantı 1	Erkek diř M5
Pnmatik baęlantı 2	4 mm hortum diř apı iin
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	elik inko pres dkm