

# Kaplin EAMC-30-35-6-8

Ürün numarası: 123041

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	6 mm
Tutucu çapı 2	8 mm
Boyut	30
Nominal uzunluk	35 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	6.1 000065
Aktarılabılır tork	7.5 Nm
Ürün ağırlığı	45 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu