


Solenoid bobin MSN1G-24DC-OD

Ürün numarası: 123060

FESTO

Doğru gerilim (DC) için, soketsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2.5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış tutma kelepçeli Aksesuarlı
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Çelik
Malzeme, bobin	Bakır