

Manifold rayı

VABM-C8-12E-G14-16-PT-L

Ürün numarası: 1247981

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	12 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	16
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,6 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	1.145 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı