



# PE konvertör VPE-1/8

Ürün numarası: 12592

FESTO

Vakum sinyalinin elektriksel sinyale çevirmek için, 1n bağlantı pleytli.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	CCC
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Basınç ölçme aralığı	-1 ... 0 bar
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Anahtarlama noktası	-0,25 bar
Kapama noktası	≤ 0,1 bar
Max. Anahtarlama frekansı	1 Hz
Asgari yük akımı	100 mA
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 250 V
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Kablo uzunluğu	1 m
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Gövde için malzeme bilgisi	PET POM Çelik
Malzeme bilgisi, anahtar kontağı	gümüş
Malzeme bilgisi, elektriksel bağlantı	Pirinç
Membran için malzeme bilgisi	CR
Koruma sınıfı	IP00, koruma kapağıyla IP20