



# Yassı silindir EZH-1,5/6,5-10

Ürün numarası: 13009

FESTO

Dönmeye karşı korumalı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	3 mm Eşdeğer çap
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Kare piston mili
Konum algılama	No
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Mpa işletim basıncı	0,3 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	3 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	3,8 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	1 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	1,7 N
Ürün ağırlığı	4 g
Bağlantı şekli	yanal delikli
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	PA-kuvvetlendirilmiş