


Adaptör plakası VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Ürün numarası: 1302090
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	60 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf bobinlerin max. sayısı	26
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik bağlantı 5	G1
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı