


Açılı kavrayıcı DHWS-25-A-NC

Ürün numarası: 1310181

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	40 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalıřma řekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tutma kuvveti emniyeti	Kapamada
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklařım sensörü için
Çalıřma basıncı	4 ... 8 bar
Tutucunun max. çalıřma frekansı	≤ 3 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	106 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	59 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklıęı	5 ... 60 °C
Kütlev atalet momenti	0,64 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	90 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	3,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	3,6 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	3,6 Nm
Ürün aęırlıęı	265 g
Baęlantı řekli	Diři diř ve merkezleme burcu Geçiş delięi ve merkezleme burcu ile Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	İřlenmiř alüminyum alıřımlı sert eloksall kaplama
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alıřımlı çelik