


Körüklü tutucu DHEB-33-E-D-E-P

Ürün numarası: 1320794

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükölük | 33 |
| Körüklerin stroğu | 14,5 mm |
| Tutulacak min. çap | 34 mm |
| Tutulacak maks. çap | 45 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili kapalı |
| Tutucu fonksiyonu | Adaptif |
| Tasarım yapısı | Büzülebilir membran yataklı motion sırası |
| Yatak | Ana yatak |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 4 ... 8 bar |
| Sıfırlama basıncı | < 1 bar |
| Tutucunun max. çalışma frekansı | ≤ 4 Hz |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. açma süresi | 30 ms |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. kapatma süresi | 60 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Körüklerin ortalama yerleşim aralığı | 0,5 Mio SP |
| Etkin yük referans deđeri | 0,7 kg |
| Ürün ağırlığı | 118 g |
| Bağlantı şekli | erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, körük | EPDM |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum eloksal kaplama |