


Körüklü tutucu DHEB-10-E-U-E-L

Ürün numarası: 1320810

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	10
Körüklerin stroğu	4 mm
Tutulacak min. çap	10,5 mm
Tutulacak maks. çap	14 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Adaptif
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran yataklı motion sırası
Yatak	Ana yatak
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	5 ... 8 bar
Sıfırlama basıncı	< 1 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. açma süresi	20 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. kapatma süresi	40 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yađlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Körüklerin ortalama yerleşim aralıđı	0,5 Mio SP
Etkin yük referans deđerı	0,1 kg
Ürün ađırlıđı	17 g
Bađlantı şekli	erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler:
Pnömatik bađlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	EPDM
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama