


# Kartuş QSPLKG18-10

Ürün numarası: 132947

FESTO

Geçmeli konnektörlü, L-formunda



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	6,7 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	O-ring
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	10,8 g
Bağlantı şekli	Sabitleme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2	10 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik