


# Kör tapa QSMC-2H

Ürün numarası: 133036

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Mini
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Kör tapa
Tank büyükükü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	0,1 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 2 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT