


T diřli baęlantı

NPQP-T-R18-Q8-FD-P10

Ürün numarası: 133075

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 4,7 mm |
| Tasarım | T-Formlu |
| Tank büyükükü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Sıcaklığa baęlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün aęırlığı | 11 g |
| Baęlantı şekli | Altıgen köşe SW14 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř R1/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 8 mm hortum diř çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PP |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |