


# Y diřli baęlantı

## NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10

Ürün numarası: 133089

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	6,2 mm
Tasarım	Y şekli
Tank büyükölüęü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	28 g
Baęlantı şekli	Altıgen köşe SW22
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R3/8
Pnömatik baęlantı 2	12 mm hortum diř çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik