


# L diřli baęlantı NPQP-L-R18-Q6-FD

Ürün numarası: 133160

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deęer                                       |
|--|---|
| Büyükölük                                | Standart                                    |
| Nominal genişlik                         | 3,3 mm                                      |
| Tasarım                                  | L Őekli                                     |
| Tank büyükölüęü                          | 1   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                         |
| Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı          | -0,95 ... 10 bar                            |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4 - Çok yüksek paslanma                     |
| PWIS uygunluęu                           | VDMA24364 Zon III                           |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın       |
| Çevre sıcaklıęı                          | -20 ... 60 °C                               |
| Ürün aęırlıęı                            | 5 g   |
| Baęlantı Őekli                           | Altıgen köşe SW12                           |
| Pnömatik baęlantı 1                      | Erkek diř R1/8                              |
| Pnömatik baęlantı 2                      | 6 mm hortum diř çapı için                   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                |
| Malzeme, muhafaza                        | PP  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik             |