

# Otomatik bağlantı rakoru

## QS-1/8-8-I-50

Ürün numarası: 133187

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Büyükölçü                               | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 5,3 mm  |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi    | kaplama   |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi  |
| Tasarım                                 | Düz Form  |
| Tank büyüklüğü                          | 50  |
| Tasarım yapısı                          | İtme/çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı   | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı    | -0,95 ... 6 bar   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı   | -13,775 ... 87 psi  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi   |
| Denizcilik sınıflandırması              | Bkz. sertifika  |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]<br>Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma  |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 80 °C   |
| Ürün ağırlığı                           | 8,8 g   |
| Bağlantı şekli                          | Alyan anahtar SW5   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış R1/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | 8 mm hortum dış çapı için   |
| Çözme halkasının rengi                  | mavi  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                       | Nikel kaplı pirinç  |
| Malzeme, sökme halkası                  | POM   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı           | NBR   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı       | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik   |