


Frenleme direnci CACR-LE2-72-W500

Ürün numarası: 1336611

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	500
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	2.000 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	1.800 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	500 W
Anma gücü, fren direnci	200 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	150 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	120 W
Direnç değeri	72 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	550 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun