


Frenleme direnci CACR-KL2-67-W1800

Ürün numarası: 1336617

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	600
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	10.800 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	10.800 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	1.800 W
Anma gücü, fren direnci	720 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	720 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	720 W
Direnç değeri	67 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	4.000 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun