

Manifold rayı


VABM-C8-12E-G14-28-M1-L

Ürün numarası: 1361877

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği | 12 mm |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 28 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı | 0,6 Nm |
| Maks. sıkma torqu, duvar montaj | 5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1.704 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, manifold rayı | İşlenmiş alüminyum alışımlı |