


Manifold rayı

VABM-C8-12E-G14-32-M1-L

Ürün numarası: 1361878

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	12 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	32
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,6 Nm
Maks. sıkma torqu, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	1.907 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı