



# Mikro filtre PFML-186-HP3-AST

Ürün numarası: 1364705

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Büyükklük	186
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreasyon derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	manuel
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	10.220 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	3.406 l/min
Filtrenin verimi	99,99998 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	200 cm <sup>3</sup>
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	17.900 g
Hacim	3