



Döner aktüatör DSM-16-270-HD-A-B

Ürün numarası: 1369111

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	16
Dönme açısı	0 ... 270 deg
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Döner kanat
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,3 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	3 ... 10 bar
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı	1,5 Hz
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. yanal kuvvet	290 N
Max. radyal kuvvet	300 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	2,5 Nm
Ürün ağırlığı	625 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik mili	Çelik Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı