


# Çoklu hortum konektörü KM-22-B

Ürün numarası: 13694

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Tank büyüklüğü	1
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Bağlantı sayısı	22
Pnömatik bağlantı	3 mm hortum dış çapı için 4 mm hortum dış çapı için 6 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun