



Vantuz

VAS-40-1/4-SI-B

Ürün numarası: 1379454

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	3 mm
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	3,47 cm ³
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0,07 MPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-40 ... 200 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	58 N
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/4
Renk	saydam
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	VMQ (silikon)