


Soket MSSD-E

Ürün numarası: 14098

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, JMEH, MEH ve MOEH valfleri için port yapısı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	8 g
Elektriksel bağlantı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3-pin, C tipi
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	6 A
Kablo bağlantısı	Pg7
Kablo çapı	6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR