


Baęlantı plakası PAML-CP-90-HP3-G114

Ürün numarası: 1448978

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|---|
| Büyükölük | 90 |
| Nominal çap DN | 36 |
| Seri | L |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 5 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 50 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 500 g |
| Pnömatik baęlantı 1 | G1 1/4 |
| Pnömatik baęlantı 2 | G1 1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, baęlantı plakası | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, vidalar | Paslanmaz çelik |