


Kaplin EAMC-67-62-24-24

Ürün numarası: 1451407

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	24 mm
Tutucu çapı 2	24 mm
Büyükük	67
Nominal uzunluk	62 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	280 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	143 Nm
Ürün ağırlığı	436 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun