

Pozisyon sensörü SMEO-4U-K-LED 230



Ürün numarası: 150011

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Reed-kontaktlı, LED' li, bağlantı takımı dahil değil.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	DIN EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,2 mm
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu LED fonksiyonsuz
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	≤ 2 ms
Kapama süresi	0,05 ms
Max. Anahtarlama frekansı	500 Hz
Maks. çıkış akımı AC	250 mA
Maks. çıkış akımı DC	120 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	10 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Gerilim düşmesi	≤ 4,5 V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 250 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Sıkma torku	0,8 Nm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	70 g
Malzeme, muhafaza	PET TPE-O
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3