


# Zamanlayıcı PZVT-300-SEC

Ürün numarası: 150239

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	pnömatik silindirli mekanik sıra sayıcı
Kapama basıncı	$\leq 0,1$ bar
Çalışma basıncı	2 ... 6 bar
Açma basıncı	$\geq 1,6$ bar
Standart nominal debi	50 l/min
Ayarlanabilir geciktirme süresi	20 ... 300 s
Ayarlama hassasiyeti	$\pm 6$ s
Sıfırlama için duraklama süresi	$\geq 200$ ms
Tekrarlama hassasiyeti, zaman ayarı	$\pm 3$ s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP54 Koruma kapağı ve ön panel çerçevesi ile IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	45 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	Dişi dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	ABS