



Kartuş silindir EGZ-6-15

Ürün numarası: 15035

FESTO

Silindir gövdesi boydan boya erkek dişli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	15 mm
Piston çapı	6 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	14 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	13,9 N
Bağlantı şekli	erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, piston mili	Yüksek alımlı çelik