



Pozisyon sensörü SIEN-M8B-NS-K-L

Ürün numarası: 150384

FESTO

endüktif, normal anahtarlama mesafeli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	1,5 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	1,21 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,25 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,2 Pirinç = 0,35 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Sabit koşullarda tekrarlama hassasiyeti	0,07 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histeresis	≤ 0,07 mm
Max. Anahtarlama frekansı	5.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2 V
Endüktif koruyucu devre	Entegre edilmiş
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	± 10%
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükük	M8x1
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	53 g
Malzeme, muhafaza	PA Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L