



# Pozisyon sensörü SIEN-M30B-PS-K-L

Ürün numarası: 150434

FESTO

endüktif, normal anahtarlama mesafeli.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	10 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	8,1 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,55 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,5 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histerezis	≤ 1,1 mm
Max. Anahtarlama frekansı	1.200 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	+/- 20 %
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükölçü	M30x1,5
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	40 Nm
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	155 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç PBTP Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP67
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3