



Pozisyon sensörü SIEH-M18B-NS-S-L

Ürün numarası: 150457

FESTO

endüktif, büyük anahtarlama mesafesi için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 8 mm |
| Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi | 6,48 mm |
| Redüksiyon faktörleri | Alüminyum = 0,35 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,4 Çelik St 37 = 1,0 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Tekrarlama doğruluğu | 0,4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Histeresis | $\leq 0,88$ mm |
| Max. Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriy kalan dalgalanma | +/- 20 % |
| Boşta çalışma akımı | ≤ 10 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | 3-pinli M12x1 Erkek soket |
| Büyükklük | M18 |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Sıkma torku | 20 Nm |
| Montaj şekli | bir hizada |
| Ürün ağırlığı | 43 g |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç PBTP Nikel kaplı |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Kirillik sınıfı | 3 |