



Pozisyon sensörü SIES-V3B-NS-S-L

Ürün numarası: 150490

FESTO

endüktif, özel tasarım.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	2 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	1,6 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,5 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,1 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	1.200 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı DC	1.200 Hz
Sıcaklığa bağlı max. çıkış akımı	≤ 50° C da 200 mA ≤ 85° C da 150 mA
Gerilim düşmesi	3,2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 30 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M8x1 Erkek soket
Büyükklük	15x20x30 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	120 g
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L