


tek yönlü akış kontrol valfleri

VFOF-LE-H-G14-Q8

Ürün numarası: 1505391
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Dahili hex
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	650 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	300 ... 650 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT
Montaj konumu	istenildiği gibi
Dönme kabiliyeti	360° / sürekli dönmeye izin verilmez
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	1.100 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	460 ... 540 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
İzin verilen uyarı momenti, ayar vidası	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	32,9 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, burç	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, ayar vidası	Pirinç