



Sıkıştırma modülü EV-12-3

Ürün numarası: 150681

FESTO

Geri gelme fonksiyonlu.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------|--|
| Strok | 3 mm |
| Germe yüzeyi | Ø 12 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | tek etkili |
| Mpa işletim basıncı | ≤ 0,6 MPa |
| Çalışma basıncı | ≤ 6 bar ≤ 87 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 40 °C |
| Ürün ağırlığı | 11 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, membran | TPE-U(PU) |