


Uzunluk dengeleyici VAL-1/4-20

Ürün numarası: 151211

★ Temel ürün gamı

Vantuzlar için

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	20 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	118 g
Bağlantı şekli	M26x1,5 erkek diş ile
Vantuz bağlantısı	G 1/4
Vakum bağlantısı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, tutucu	Alüminyum POM Yüksek alışımlı paslanmaz çelik