

Pozisyon sensörü SMEO-4U-S-LED-24 B



Ürün numarası: 151526

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Reed-kontaktlı, LED' li, bağlantı takımı dahil değil.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,2 mm
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	$\leq 0,5$ ms
Kapama süresi	0,03 ms
Max. Anahtarlama frekansı	800 Hz
Max. Çıkış akımı	500 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Endüktif koruyucu devre	MZ-, MY-, ME bobinlerine adapte edilmiş
Kısa devre korumalı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 27 V
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	6 g
Malzeme, muhafaza	PET
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L