



tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-1/8-NPT-B

Ürün numarası: 151539

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,3 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun