


# Soket çeşitleri KMPYE-5

Ürün numarası: 151909

FESTO

Kullanıma hazır, oransal yön denetim valfi için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 61076-2-101
Kablo tanımlaması	Aksesuarlı
Ürün ağırlığı	305 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Altıgen köşe SW18 ve uzunlamasına tırtıllı vida tipi kilitleme
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 90 mm
Kablo çapı	6,2 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,3 mm
Kablo yapısı	4x0,25 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Açıkça kesilir
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç