


Sıkıştırma modülü EV-10/30-3

Ürün numarası: 151993

FESTO

Geri gelme fonksiyonlu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	3 mm
Germe yüzeyi	10x30
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	≤ 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	TPE-U(PU)