


Çoklu fiş KSV6-22

Ürün numarası: 152508

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Bağlantı sayısı	22
Pnömatik bağlantı	PK-6
Renk	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun