



# Vakum anahtarı VPEV-W-S-LED-GH

Ürün numarası: 152617

FESTO

G- veya H- rayı montajı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Basınç ölçme aralığı	-0,8 ... -0,25 bar
Çalışma basıncı	-1 ... 0 bar
Aşırı yük aralığı	8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Histerisis	0,08 ... 0,25 bar
Max. Anahtarlama frekansı	3 Hz
Max. Çıkış akımı	2.500 mA
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Elektriksel bağlantı	4-pinli M8x1 Erkek soket
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	56 g
Malzeme, muhafaza	PA PET POM
Malzeme, membran	NBR
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Anahtarlama ayarlama aralığı	-0,8 ... -0,25 bar
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III