

Plastik hortum PAN-8X1,25-SI

Ürün numarası: 152700

FESTO

Dışarıdan ayarlı, QS-Hortum bağlantıları için, CN- ve CK- Hortum bağlantılarında Polyamid (Gıda maddelerinin üretimi için izin verilmemiştir).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	43 mm
İç çap	5,9 mm
Min. Bükme radyusu	22 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,5 MPa -0,95 ... 15 bar -13,775 ... 217,5 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,024 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 55 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-A