


Kör tapa QSC-16H

Ürün numarası: 153272

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Kör tapa
Tank büyükölçü	1
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 16 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT