


Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) QSMS-4

Ürün numarası: 153376
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükük | Mini |
| Nominal genişlik | 2,2 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Tasarım | Bölme |
| Tank büyükükü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/ekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklığa baęlı alıřma basıncı | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] |
| alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| evre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ürün aęırlığı | 6 g |
| Pnömatik baęlantı 1 | 4 mm hortum dıř apı için |
| Pnömatik baęlantı 2 | 4 mm hortum dıř apı için |
| özme halkasının rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Anotlanmış alüminyum |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, somun | Nikel kaplı pirin |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz elik |