



# Manometre MA-15-10-QS-8

Ürün numarası: 153385

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge üniteli.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 10 bar
Manometre çapı	15
Tasarım yapısı	Mekanizma ölçmeyen burdon borusu manometresi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	5
Koruma sınıfı	IP53
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	QS-8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	Çelik
Malzeme, gözetleme camı	PC
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	10 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok