


Küresel vana QH-QS-6-1/8

Ürün numarası: 153487

FESTO

QS geçmeli bağlantı ile.
Bu tip vakum için uygundur



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	R1/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	560 l/min
Nominal genişlik	2,5 mm
Mpa işletim basıncı	-0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım yapısı	Küresel valf
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	15 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun